

Produktmerkmale

Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V		
Modell	SAP -Code	00011283
QQI 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc




- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 6
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg DuoFlow
- Abflussfilter: ArchiMedes die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011283	Kesselleistung [KW]	8.000
Netzbreite [MM]	634	Beckenvolumen [l]	15
Nettentiefe [MM]	744	Panzerleistung [KW]	2.100
Nettohöhe [MM]	1530	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,1
Nettogewicht / kg]	91.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60-120-150
Power Electric [KW]	8.500	Türkläre Höhe [MM]	450
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00	Gerätegeräusch	60,4



Technische Zeichnung

Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V		
Modell	SAP -Code	00011283
QQI 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc





Produkt Vorteile

Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V		
Modell	SAP -Code	00011283
QQI 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

Außenhülle des Edelstahls

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben
- Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

- Einfaches und sicheres Reinigungshandling; Höherer Benutzerkomfort
- Anzeige

  Drei -line

Drei -Line -Anzeige Diode

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts
- Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden
- Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Hoher hygienischer Standard längeres Leben
- Reinigungsmittel

  Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
  - Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad
- **Energie sparen**Energyavaving -System spart Energie aufgrund der

Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen



technische Parameter

Durchschubspülmaschine einwa		
Modell	SAP -Code	00011283
QQI 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc
<b>1. SAP -Code:</b> 00011283		15. Anzahl der Programme:
2. Netzbreite [MM]: 634		<b>16. Öffnung des Geräts:</b> kippbar nach oben
3. Nettentiefe [MM]: 744		17. Türkläre Höhe [MM]: 450
4. Nettohöhe [MM]: 1530		18. Einlassdruck [bar]: 2-4
5. Nettogewicht / kg]: 91.00		19. Verstellbare Füße:  Ja
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 774		<b>20. Anzahl der Haut:</b>
7. Grobtiefe [MM]: 868		21. Kesselkapazität [l]: 6.00
8. Bruttohöhe [MM]: 1579		22. Kesselleistung [KW]: 8.000
9. Bruttogewicht [kg]: 101.00		23. Beckenvolumen [l]: 15
<b>LO. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		<b>24. Panzerleistung [KW]:</b> 2.100
L1. Steuertyp: digital		25. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:
<b>12. Material:</b> AISI 304		<b>26. Armverbindung:</b> Manuell lösbare/festziehbare Schraube
13. Power Electric [KW]: 8.500		<b>27. Wascharmtyp:</b> drehbar, zweischenklig
14. Wird geladen:		28. Armmaterial waschen:

400 V / 3N - 50 Hz

Verbundstoff



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00011283
QQI 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für So
<b>9. Armtyp ausspülen:</b> drehbar, zweischenklig		<b>42. Standort des Bedienfelds:</b> unten
Armmaterial abspülen:     Verbundstoff	:	<b>43. USB-Anschluss:</b> Ja, für die Aktualisierung der Firmware
<b>31. Tief gezogener Panzer:</b> Ja		<b>44. Ablaufpumpe:</b> Ja
32. Tankoberflächensimer aus Verbundstoff	•	<b>45. Selbstdiagnostik:</b> Ja
	e Filterung mit Überlaufablass st sauberen Wassers in den	<b>46. Pumpentyp waschen:</b> Zweiweg - DuoFlow
<b>4. Thermostop:</b> Ja		<b>47. Waschmittelspender:</b> Ja
<b>5. Kessel -Thermostat einstellen:</b> Ja		<b>48. AID -Dispenser ausspülen:</b> Ja
6. Korbkapazität: 24-30-60		<b>49. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:</b> 2,1
7. Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)		<b>50. Waschzykluszeit [s/Korb]:</b> 60-120-150
8. Energiesparsystem: EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers		<b>51. Wassertemperatur ausspülen [° C]:</b> 80
<b>9. Elektroventil heißes Wasser:</b> Ja		<b>52. Standardausrüstung für das Gerät:</b> 1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb
10. Korbgröße [mm]: 500 x 500		<b>53. Programm Prospeed:</b> Ja

41. Anzeigetyp:

3-stelliges Display + LED-Leiste

54. Programmprofi:

Ja



technische Parameter

Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V		
Modell	SAP -Code	00011283
QQI 102 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc
<b>55. Programmprotemp:</b> Ja		59. Gerätegeräusch: 60,4
Ja		60. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:  1,5
57. Programmprodrain:  Ja		<b>61. Wasserversorgungsanschluss:</b> 3/4"
<b>58. Programm verlängert:</b> Ja		<b>62. Durchmesser Nominal:</b> DN 50